

Garant

Inserto RCMX per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 1204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3527 1204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	RCMX 1204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	260650 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,5 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3527 1204