



Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2843 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Contenuto	260958 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2843 16T308