



Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2844 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260958 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2844 16T308