

Garant

Inserto SNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2945 120408
GTIN	4067263094654
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Contenuto	251224 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Tipo	HB7130-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2945 120408