

Garant

Inserto SNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Contenuto	251222 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2946 120404