

Garant**Formato convenienza: SCMT 09T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3529 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene, resistente a oli, acidi e combustibili, adatto per sciogliere ruggine e oli di tutti i tipi.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Contenuto	260748 HB7130-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3529 120404