

Garant

Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2948 120404
GTIN	4067263094647
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	251222 HB7130-2
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2948 120404