

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3835 110302
GTIN	4067263098577
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261453 HU7310
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Tolleranza	G
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3835 110302