



Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2949 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	251222 HB7140-2
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	SNMG 120404

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2949 120404