

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3835 110304
GTIN	4067263098591
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 110304
Tolleranza	G
Contenuto	261454 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3835 110304