

Garant**Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 16T304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2848 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Contenuto	260986 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2848 16T304