

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3836 110302
GTIN	4067263098676
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261453 HB7310
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Numero pezzi	30
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3836 110302