

Garant

Inserto SNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 150612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2950 150612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,2 - 0,55 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Contenuto	251330 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	1,5 - 7 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5:25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2950 150612