

Garant

Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3836 160408
GTIN	4067263098751
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261459 HB7310
Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3836 160408