

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 110301****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261452 HU7310
Numero pezzi	50
Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCGT 110301
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,1 mm
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3837 110301