

Garant

Inserto TNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2952 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Contenuto	251432 HB7120-1
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2952 160404