



Inserto TNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2954 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Impiego principale	M
Contenuto	251432 HB7140-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2954 160404