

Garant

Inserto TNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2955 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	251432 HB7120-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2955 160404