



Inserto TNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Contenuto	251542 HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2959 160404