



Inserto VNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2965 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Contenuto	251732 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2965 160404