

Garant

Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3838 160404
GTIN	4067263098744
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	261458 HB7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3838 160404