

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2853 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	261142 HB7020-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2853 110302