



Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HBT020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3902 120408
GTIN	4067263092513
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250197 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3902 120408