



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3903 120408
GTIN	4067263092520
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250197 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3903 120408