



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3903 160608
GTIN	4067263092568
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250204 HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3903 160608