

**Garant**

**Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160408**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2968 160408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 270 mm/min    |
| Impiego principale                               | M                  |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,4 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | VNMG 160408        |
| Numero pezzi                                     | 50                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2.5 mm             |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm             |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,55 mm            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                  |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm         |
| Contenuto                                        | 251734 HB7130-2    |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7130-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VS                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2968 160408