

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2854 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261152 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2854 160404