

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3905 120408
GTIN	4067263092742
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250218 HBT020
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3905 120408
