

Garant**Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 16T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3541 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260956 HB7130-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3541 16T304