

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2854 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	261154 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2854 160408