

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2855 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Contenuto	261142 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2855 110302