

**Garant**

**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160402**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2855 160402 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Numero pezzi                                     | 50                  |
| Impiego principale                               | P                   |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm              |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm        |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Contenuto                                        | 261150 HB7010-2     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 150 - 500 mm/min    |
| Codice ISO Inserto                               | VBMT 160402         |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2,5 mm              |
| Avanzamento $f$                                  | 0,07 - 0,25 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,15 mm             |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo                 | HB7010-2              |
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | SS                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2855 160402