

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2856 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261142 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 110302

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2856 110302