

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 50 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3909 150604
GTIN	4067263092964
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250783 HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3909 150604
