



Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2858 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Contenuto	261232 HB7010-2
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2858 160404