

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2858 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Contenuto	261234 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2858 160408