

Garant**Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2859 160404
GTIN	4067263095873
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261232 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2859 160404