

Garant**Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2859 160408
GTIN	4067263095897
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Contenuto	261234 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2859 160408