

**Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110202****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3544 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260950 HB7130-2
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3544 110202