

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2864 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Contenuto	261364 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2864 110302