

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2864 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	261374 HB7010-2
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2864 160408