

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2975 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2.5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	251802 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2975 160404