

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2975 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251804 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2975 160408