

Garant

Inserto WNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2977 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Contenuto	251952 HB7130-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2977 060404