



Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3544 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260958 HB7130-2
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3544 16T308