

Garant

Inserto WNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2978 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	251952 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2978 060404