

Garant

Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3545 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Impiego principale	M
Contenuto	260950 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3545 110202