

Garant**Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3545 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260952 HB7140-2
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3545 110204