

**Garant****Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110208****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3545 110208 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2,75 mm           |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Contenuto                                        | 260954 HB7140-2   |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 3                 |
| Codice ISO Inserto                               | TCMT 110208       |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 230 mm/min   |
| Impiego principale                               | M                 |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,55 mm           |
| Rivestimento                                     | Con rivestimento  |

## Scheda tecnica

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio $a_p$ | 0,2 - 1,5 mm          |
| Tipo                       | HB7140-2              |
| Condizione di taglio       | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli             | VS                    |
| Tipo di prodotto           | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3545 110208