



Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3549 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	260982 HB7120-1
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3549 110204